


Armoire d'extérieur en aluminium peint simple porte, ECOM



Cette armoire combinable simple porte double paroi en aluminium, ECOM, est conçue pour une utilisation à l'extérieur. Elle est disponible en stock dans plusieurs dimensions, et permet la création de nombreuses configurations différentes, car elle est combinable. Avec un indice de protection IP 66 élevé, des caractéristiques antivandalisme et des capacités de gestion thermique efficaces, les composants de l'armoire seront très bien protégés.

NORMES INDUSTRIELLES

CE, UK CA, UL

IP

FONCTIONS

Matériau: Aluminium ALMg3. Porte: 2 mm. Auvent: 2 mm.

Ossature: Acier inox AISI 304L pré-brossé. Ossature: 1.5 mm. Profilés ouverts soudés en continu, avec perforations au pas de 25 mm selon DIN 43660.

Porte: Double paroi avec ouies de ventilation en haut et en bas. Montée sur des charnières masquées. Porte réversible.

Panneau arrière: Double paroi avec ouies de ventilation en haut et en bas. Fixation par l'intérieur. Possibilité d'ajouter une porte arrière prévue en standard.

Toit de protection: Toit de protection incliné avec gouttière intégrée et aérations sur le pourtour.

Panneaux latéraux: A commander séparément.

Plaque de fond: Plaque inférieure en une pièce avec joint en polyuréthane injecté pour assurer une étanchéité maximale.

Fermeture: Crémone à 4 points d'ancrage. N'interfère pas avec l'espace utile à l'intérieur de l'armoire. Poignée basculante standard avec serrure de sécurité.

Mise à la masse: Les panneaux internes sont mis à la masse par leur montage et comportent un goujon de masse.

Finition: Peinture poudre cuite au four RAL7035, 100% polyester.

Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.

Homologations: GOST. Résistance aux produits chimiques et aux conditions climatiques selon EN61969-3 "Structures mécaniques pour l'équipement électronique. Enveloppes de plein air".

Side panels: Fourni comme accessoire séparé

Verrouillage : Espagnolette 4-point locking system; does not interfere with the enclosure inner space; standard lift handle with security lock

Mise à la terre : Internal panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud


Livraison : Frame with fitted door and lifthandle, rear panel and rain hood; delivery also includes earthing bolts; delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal; all packing material is recyclable; mounting plate and side panels are not included in the standard delivery

Épaisseur (T): 2mm
Matériau: Aluminium
Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)
ECOM18066	1800mm	600mm	600mm
ECOM20086	2000mm	800mm	600mm
ECOM16086	1600mm	800mm	600mm
ECOM18086	1800mm	800mm	600mm
ECOM16066	1600mm	600mm	600mm
ECOM20066	2000mm	600mm	600mm

DIAGRAMMES



représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE