

Kit de réglage en profondeur | Armoires murales, AMG



Ces supports permettent le montage d'une plaque de montage, de profilés 19" ou d'une porte intérieure exactement à l'emplacement nécessaire en profondeur.

FONCTIONS

Description: Pour régler la profondeur de différents accessoires: platine de montage, profilés 19" et porte intérieure. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Acier galvanisé 2 mm.

Réglage de profondeur: Distance à la porte D-35 à 65 mm.

Unité de livraison: 2 paires avec accessoires de montage.

Épaisseur: 2mm
Finition: Galvanisé
Matériau: Acier doux

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire
AMG155	97mm	65mm	155mm	Acier doux
AMG260	97mm	65mm	260mm	Acier doux
AMG300	97mm	65mm	300mm	Acier doux
AMG210	97mm	65mm	210mm	Acier doux
AMG400	97mm	65mm	400mm	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.