


Socle de câblage | Armoires au sol, PCU



Ce cadre crée un espace supplémentaire dans le fond et peut être séparé de l'armoire. Il dispose d'une perforation universelle pour un montage facile des accessoires.

FONCTIONS

Description: Pour fixer et acheminer des câbles ou monter des jeux de barres. Perforations identiques à celles du châssis de l'armoire pour monter tous les accessoires voulus (CLPF, CLPK, etc.). Fixé à la base de l'armoire avec des vis M12 (fournies). Hauteur standard de 300 mm (200 mm disponible sur demande uniquement).

Matériau: Ossature en acier 1,75 mm, panneaux 1,35 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 41 | TYPE 1.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux PCUP pour fermer les côtés.

Unité de livraison: 1 pièce avec plaques d'obturation avant et arrière avec accessoires de montage.

Couleur:	Gris clair
Finition:	Plaqué
Code couleur:	RAL 7035
Matériau:	Acier

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Acier inoxydable
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Acier inoxydable
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Acier inoxydable

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Acier inoxydable
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Acier inoxydable
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Acier inoxydable
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Acier inoxydable
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Acier inoxydable
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Acier inoxydable
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Acier inoxydable
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Acier inoxydable
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Acier inoxydable
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Acier inoxydable
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Acier inoxydable
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Acier inoxydable
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Acier inoxydable
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Acier inoxydable
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Acier inoxydable
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Acier inoxydable
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Acier inoxydable

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE