

Porte vitrée | Armoires au sol, DNG



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre de sécurité pour visualiser l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre de renfort. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Utilisable sur les armoires juxtaposables et semi-monoblocs.

Matériau: Cadre: tôle d'acier 2 mm. Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 4 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Utiliser un kit de charnières DNMK01 si aucune porte n'était précédemment montée.

Épaisseur:	2mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de la fenêtre	Famille de produits
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Autoportant
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Autoportant
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Autoportant
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Autoportant
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Autoportant

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de la fenêtre	Famille de produits
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Autoportant
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Autoportant
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Autoportant
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Autoportant
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Autoportant
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Autoportant
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Autoportant
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Autoportant
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Autoportant

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE