

Porte intérieure, ADI



Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 700 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm. Profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L- 108. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Porte en acier peint 1,5 mm et profilés verticaux en acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: IP 2XC.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur:	1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de porte	Nombre de verrous	Famille de produits
ADI04030R5	374mm	261mm	71mm	345 x 192mm	1	Montage mural
ADI04040R5	374mm	374mm	71mm	345 x 292mm	1	Montage mural
ADI04050R5	374mm	461mm	71mm	345 x 392mm	1	Montage mural
ADI04060R5	374mm	561mm	71mm	345 x 492mm	1	Montage mural
ADI05030R5	474mm	261mm	71mm	445 x 192mm	1	Montage mural
ADI05040R5	474mm	374mm	71mm	445 x 292mm	1	Montage mural
ADI05050R5	474mm	461mm	71mm	445 x 392mm	1	Montage mural
ADI06040R5	574mm	374mm	71mm	545 x 292mm	1	Montage mural
ADI06050R5	574mm	461mm	71mm	545 x 392mm	1	Montage mural

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de porte	Nombre de verrous	Famille de produits
ADI06060R5	574mm	561mm	71mm	545 x 492mm	1	Montage mural
ADI06080R5	574mm	761mm	71mm	545 x 692mm	1	Montage mural
ADI07050R5	674mm	461mm	71mm	645 x 392mm	2	Montage mural
ADI08040R5	774mm	374mm	71mm	745 x 292mm	2	Montage mural
ADI08060R5	774mm	561mm	71mm	745 x 492mm	2	Montage mural
ADI08080R5	774mm	761mm	71mm	745 x 692mm	2	Montage mural
ADI10060R5	974mm	561mm	71mm	945 x 492mm	2	Montage mural
ADI10080R5	974mm	761mm	71mm	945 x 692mm	2	Montage mural
ADI12060R5	1174mm	561mm	71mm	1145 x 492mm	2	Montage mural
ADI12080R5	1174mm	761mm	71mm	1145 x 692mm	2	Montage mural

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.