

Porte intérieure, ADIS

Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche (usinage nécessaire). Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 800 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm, profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L-108. Version 19" également disponible sur demande.

Matériau: Porte en acier inox AISI 304 1,5 mm.

Protection: IP 2XC.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Taille de porte	Nombre de verrous	Famille de produits
ADIS04030	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1	Montage mural
ADIS05040	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1	Montage mural
ADIS05050	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1	Montage mural
ADIS06040	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1	Montage mural
ADIS06060	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1	Montage mural
ADIS08060	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2	Montage mural
ADIS10080	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2	Montage mural
ADIS12080	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2	Montage mural

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour commander la version 19", ajouter «19» au code article du catalogue (p. ex. ADIS0403019). Ne convient pas pour AFS.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.