

Simple porte modulaire, cadre pivotant, porte vitrée, MCS-DGSFM



Configuration d'armoire pré-assemblée pour le montage d'équipements de contrôle de 19" et axée sur l'industrie de l'énergie électrique. Conforme aux tailles et exigences les plus courantes des sous-postes électriques.

FONCTIONS

Matériau : Cadre : Acier peint 1,5 mm. Porte vitrée : Acier peint 2 mm. Panneaux arrière, de toit et latéraux : Acier peint 1,5 mm. Plaques de fond : Acier galvanisé 1 mm.

Cadre : Profilés ouverts à soudure continue avec perforations de 25 mm conformément à la norme DIN 43660. Perforations externes incluses.

Porte vitrée : Avec quatre charnières pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations de 25 mm. Zone de visibilité : Verre de sécurité transparent 4 mm.

À l'arrière : Armoire avec panneau arrière fixé à l'aide de vis Torx M6.

Panneaux latéraux : Fournis en tant qu'accessoire.

Panneau de toit : Démontable.

Verrou : Système crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Verrou deux points standard avec insert 3 mm. Des inserts standard, des cylindres, des poignées basculantes et des poignées en T sont disponibles comme accessoires.

Plaques de fond : Elle se compose de trois ou quatre pièces pour les armoires avec une platine de montage, et de quatre ou six pièces pour les armoires avec deux platines de montage montées dos à dos.

Cadre pivotant : Cadre pivotant de hauteur complète pour composants 19" avec ouverture par la gauche ou la droite et prise sur toute la hauteur. Charnière supérieure réglable pour montage à angle droit du cadre pivotant. Charnières à 180° permettant un accès complet à l'ouverture de l'armoire. Charge maximale : 1800 N.

Mise à la masse : Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse distinct.

Approbations : Normes CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus_listed.

Exigences pour le montage : Livraison standard prête pour installation conjointe. Pour une installation autonome, prévoir des panneaux latéraux.

Livraison : Cadre avec porte vitrée montée, cadre de porte, panneau arrière, panneau de toit, plaques de fond et cadre pivotant. La livraison inclut également les vis de mise à la terre. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable.

Couleur: Gris clair
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur du rack
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE