

Platines de montage | Armoires au sol, MP

La plaque de montage en acier contribue à accélérer l'assemblage de l'armoire, dans la mesure où elle peut être facilement usinée et équipée de composants avant d'être montée.



FONCTIONS

Description: Platine de montage standard. Peut également être montée sur le côté d'une armoire à l'aide d'un kit MPS ou glissée latéralement grâce au profilé MTS. En cas d'équipements lourds et d'environnements sujets aux vibrations

Matériau: Acier galvanisé 3 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

Charge maximale: 6000 N.

Instructions de montage: Utiliser MPA pour monter le MP à l'intérieur de l'armoire. Ajustable en profondeur avec l'accessoire MPD.

Matériau: Acier doux
Finition: Galvanisé
Épaisseur: 3mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur de la platine de montage	Hauteur de la platine de montage	Largeur de la platine de montage
MP1606	1600mm	600mm	25mm	58.81mm	1494mm	494mm
MP1608	1600mm	800mm	25mm	58.82mm	1494mm	694mm
MP1806	1800mm	600mm	25mm	66.7mm	1694mm	494mm
MP1808	1800mm	800mm	25mm	66.7mm	1694mm	694mm
MP2006	2000mm	600mm	25mm	74.56mm	1894mm	494mm
MP2008	2000mm	800mm	25mm	74.56mm	1894mm	694mm

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur de la platine de montage	Hauteur de la platine de montage	Largeur de la platine de montage
MP1212	1200mm	1200mm	25mm	43.07mm	1094mm	1094mm
MP1612	1600mm	1200mm	25mm	58.82mm	1494mm	1094mm
MP1812	1800mm	1200mm	25mm	66.7mm	1694mm	1094mm
MP1816	1800mm	1600mm	25mm	66.7mm	1694mm	1494mm
MP2012	2000mm	1200mm	25mm	74.56mm	1894mm	1094mm
MP2016	2000mm	1600mm	25mm	74.56mm	1894mm	1494mm
MP1206	1200mm	600mm	25mm	43.07mm	1094mm	494mm
MP1208	1200mm	800mm	25mm	43.07mm	1094mm	694mm
MP1406	1400mm	600mm	25mm	50.94mm	1294mm	494mm
MP1408	1400mm	800mm	25mm	50.94mm	1294mm	694mm
MP1610	1600mm	1000mm	25mm	58.82mm	1494mm	894mm
MP1810	1800mm	1000mm	25mm	66.7mm	1694mm	894mm
MP2010	2000mm	1000mm	25mm	74.56mm	1894mm	894mm
MP2210	2200mm	1000mm	25mm	82.44mm	2094mm	894mm

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur de la platine de montage	Hauteur de la platine de montage	Largeur de la platine de montage
MP2212	2200mm	1200mm	25mm	82.44mm	2094mm	1094mm
MP1804	1800mm	400mm	25mm	66.7mm	1694mm	294mm
MP1805	1800mm	500mm	25mm	66.7mm	1694mm	394mm
MP2004	2000mm	400mm	25mm	74.56mm	1894mm	294mm
MP2005	2000mm	500mm	25mm	74.56mm	1894mm	394mm
MP2206	2200mm	600mm	25mm	82.44mm	2094mm	494mm

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Hauteur de la platine de montage	Hauteur de la platine de montage	Largeur de la platine de montage
MP2208	2200mm	800mm	25mm	82.44mm	2094mm	694mm
MP1410	1400mm	1000mm	25mm	50.94mm	1294mm	894mm
MP1412	1400mm	1200mm	25mm	50.94mm	1294mm	1094mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : pour une largeur de 1 600 mm, la plaque de montage est livrée sous la forme de deux plaques de montage de largeur 800 mm et d'une plaque de calage.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

