


Consoles monoblocs en acier doux, MPG



La console compacte en acier doux MPG avec indice de protection IP55/56 est disponible prête à l'emploi. Dotée d'un pupitre à charnières et d'une conception ergonomique qui facilite l'installation et l'accès aux équipements IHM, elle permet également d'augmenter l'espace de montage disponible. Installation possible de panneaux supérieurs en acier inoxydable lorsque la console est exposée à des agents chimiques, etc.

NORMES INDUSTRIELLES

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

FONCTIONS

Matériau : Corps et porte : Acier doux 1,5 mm. Panneau arrière. Acier doux 1,5 mm. Plaques de fond : Acier galvanisé 1,2 mm. Platine de montage : Acier galvanisé 2,5 mm.

Corps : plié et à soudure continue. La console comporte une base faisant office de socle intégré qui maintient la partie inférieure de la ou des portes à distance du sol.

Portes et panneaux : surface un pli montée sur charnières avec ouverture de la porte par la gauche ou la droite. Angle d'inclinaison de 12°. Charnières invisibles sur bord supérieur pour une ouverture à 90°. Panneau maintenu ouvert par mécanisme d'enclenchement/de libération automatique. Les unités de 1 200 et 1 600 mm de large sont équipées d'une double porte.

Platine de montage : Platine de montage de série dans la base.

Verrou : Verrous deux points 3 mm pour panneau supérieur. Pour la base, deux verrous deux points 3 mm.

Entrée de câble : Ouverture dans le fond pour acheminer les câbles. Plaques de fond avec passe-câbles de série.

Mise à la masse : Goujons filetés M8 sur le corps, la porte, le panneau supérieur et le panneau arrière.

Finition : Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection : Porte simple : IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Double porte : IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Livraison : Platine de montage et écrous et rondelles correspondants pour mise à la terre. La console est livrée sur une palette en bois.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur du corps:	1.5mm
Épaisseur de porte:	1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Dimensions de l'armoire	Profondeur de montage maximale	Poids
MPG06R5	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	333mm	54kg
MPG08R5	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	333mm	64.5kg
MPG10R5	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	333mm	78kg
MPG12R5	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	333mm	89kg
MPG16R5	985mm	1600mm	400mm	790 x 1499mm	333mm	115kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Remarque : seules les consoles de 1 200 et 1 600 mm de large sont équipées d'une double porte.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.