

Porte partielle pour moniteur, DPM

Cette porte partielle vitrée constitue une solution pratique pour le montage d'un écran d'ordinateur dans une armoire. La porte protège l'écran d'ordinateur contre les vols et risques environnementaux.

FONCTIONS

Description: Moniteur de 14" à 21". Combiné au plateau de clavier à charnières DPK, il permet d'installer un ordinateur dans n'importe quelle armoire au sol. L'espace restant peut être comblé par des panneaux supérieur et de fond DPC et des portes partielles DP.

Matériau: Plaque d'acier 1,75 mm, zone de visibilité: Verre de sécurité 4 mm.

Finition: Peinture en poudre structurée RAL 7035.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières et verrou deux points 3 mm.

Instructions de montage: À combiner avec le plateau de clavier DPK. On recommande son usage avec un accessoire CDH pour éviter de laisser des espaces entre les panneaux du dessus et du dessous.

Couleur: Gris clair
Matériau: Acier doux
Finition: Revêtement poudré
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre	Famille de produits
DPM0506R5	500mm	600mm	17mm	2	360 x 455mm	Autoportant
DPM0606R5	600mm	600mm	17mm	2	460 x 455mm	Autoportant

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE