

Porte latérale, DNS



Une porte latérale montée sur une armoire permet d'accéder facilement à l'équipement monté à l'avant et à l'arrière par les côtés. Cette installation est particulièrement avantageuse si l'on utilise des plaques de montage dos à dos.

FONCTIONS

Description: Se monte en place du panneau latéral SPM, pour faciliter l'accès à l'équipement à l'intérieur de l'armoire ou quand les armoires sont assemblées dos à dos. Cadre renfort de porte optionnel. Serrure: DIN 3 mm. Remplaçable par les autres fermetures de la gamme.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Unité de livraison: 1 porte avec cadre de montage.

Épaisseur:	2mm
Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Autoportant	Acier doux
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Autoportant	Acier doux
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Autoportant	Acier doux
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE