

Panneaux latéraux en acier inox, SPMS

Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.

FONCTIONS

Description: Panneaux latéraux en acier inox. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés.

Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCSS. IP66 | TYPE 4X, 12 en combinaison avec MCSS-HP.

Unité de livraison: 2 panneaux.

Matériau: Acier inox brossé 1.5 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Épaisseur: 1.5mm

Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire	Matériau
SPMS1804-316	1764mm	18mm	400mm	Autoportant	Acier inoxydable	Acier inoxydable, 316
SPMS1805	1764mm	18mm	462mm	Autoportant	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
SPMS2006	1964mm	18mm	562mm	Autoportant	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
SPMS1805-316	1764mm	18mm	462mm	Autoportant	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
SPMS2006-316	1964mm	18mm	562mm	Autoportant	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
SPMS1804	1764mm	18mm	400mm	Autoportant	Acier inoxydable	Acier inoxydable, 304

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE