

# Porte pleine, DNSS



Cette porte remplace le panneau arrière dans une armoire au sol, pour permettre l'accès arrière à l'équipement installé à l'avant, ou pour l'utilisation de plaques de montage dos à dos afin d'augmenter l'espace de montage de l'armoire.

## FONCTIONS

Description: Porte standard équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre renfort. Kit d'accessoires pour porte DNMKS (charnières, tringle) à commander séparément. Compatible avec toutes les options du programme de verrouillage et les charnières 180°.

Matériau: Tôle en acier inox 2 mm AISI 304, AISI 316L (sur demande).

Charge maximale: 800 N

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Utiliser le kit de charnières DNMKS si ne vient pas en remplacement d'une porte déjà montée.

**Épaisseur:** 2mm  
**Finition:** Finition brossée  
**Matériau:** Acier inoxydable 304

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Type de porte   | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| DNSS1606            | 1600mm  | 600mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS2012R           | 2000mm  | 600mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Type de porte   | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| DNSS1612L           | 1600mm  | 600mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1408            | 1400mm  | 800mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS2008            | 2000mm  | 800mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1812L           | 1800mm  | 600mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1810L           | 1800mm  | 500mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS2006            | 2000mm  | 600mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1212R           | 1200mm  | 600mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1610            | 1600mm  | 1000mm  | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS2016L           | 2000mm  | 800mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1612R           | 1600mm  | 600mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1810            | 1800mm  | 1000mm  | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1808            | 1800mm  | 800mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1816L           | 1800mm  | 800mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS2012L           | 2000mm  | 600mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1608            | 1600mm  | 800mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1810R           | 1800mm  | 500mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1812R           | 1800mm  | 600mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1806            | 1800mm  | 600mm   | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Type de porte   | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| DNSS2016R           | 2000mm  | 800mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1816R           | 1800mm  | 800mm   | 17mm       | Porte droite    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS1212L           | 1200mm  | 600mm   | 17mm       | Porte gauche    | Autoportant         | Acier doux            |
| DNSS2010            | 2000mm  | 1000mm  | 17mm       | Une seule porte | Autoportant         | Acier doux            |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**