


# Vis pour fixation de composants durcis



Pièces de montage avec composé frein-filet pour flanc robuste, profilés horizontaux, capots supérieurs, profilé d'angle.

## FONCTIONS

Vis pour les fixations suivantes : Flanc robuste - glissière horizontale, Flanc robuste - capot supérieur, Flanc robuste - équerre arrière

**Famille de produits:** EuropacPRO  
**Type de produit:** Kit de montage



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Type                       | Longueur | Quantité par colis | Taille du filetage | Finition | Matériau         | Compatible avec |
|---------------------|----------------------------|----------|--------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| 24566-100           | Vis à tête fraisée         | 18mm     | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |
| 24566-101           | Vis à tête fraisée         | 14mm     | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |
| 24560-140           | Écrou carré                |          | 100                |                    | Zingué   | Acier            | Bacs à cartes   |
| 24566-102           | Vis Tête cylindrique plate | 14mm     | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |
| 24566-103           | Vis Tête cylindrique plate | 10mm     | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |
| 24566-104           | Vis Tête cylindrique plate | 8mm      | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |
| 24566-105           | Vis à tête fraisée         | 7mm      | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |
| 24566-106           | Vis à tête fraisée         | 10mm     | 100                | M4                 |          | Acier inoxydable | Bacs à cartes   |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

