

Kit face avant, blindé, charnières inférieures, 6 U, 42 F, 2,5 mm, Al, face avant anodisée, face d'appui conductrice

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20848-602

Face avant de profil U à charnière avec fixation inférieure pour joint textile.


FONCTIONS

La face avant de profil U peut être dépliée d'un angle d'ouverture de 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

Avec blindage, Face avant en U avec joint textile CEM

Compatible avec les bacs à cartes (EuropacPRO) et les coffrets (RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Type accessoire: Face avant

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Fixation: Avec charnières, fixation inférieure

Type de joint: Textile EMC

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non (réalisable a posteriori)

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 261.8mm



North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.