

Rack Safety Plus, 3U, 400 V AC, 63 A, CEE

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21270-063

nVent SCHROFF Rack Safety Plus est une unité de distribution d'alimentation 19" utilisée pour fournir une alimentation secteur aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central. De plus, elle est équipée d'une fonction d'arrêt d'urgence.



FONCTIONS

Unité de distribution d'alimentation 19" 4U avec fonction d'arrêt d'urgence

Fournit une alimentation secteur AC aux appareils électriques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central

Entrée secteur triphasée 230 V/400 V, 63 A avec disjoncteur principal

Sorties AC avec différents types de connecteurs, commutées par un interrupteur marche/arrêt

Sorties AC permanentes (service)

Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs

La fonction d'arrêt d'urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 et EN 60204-1 et dispose d'une protection antivandalisme

Un bouton d'arrêt d'urgence externe supplémentaire peut être connecté au système

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Unité de distribution d'alimentation

Type accessoire: Accessoires de distribution électrique

Capot pour disjoncteur: Oui

Filtre CEM: Non

Fonction: Arrêt d'urgence

Tension d'entrée CA: 400V

Limiteur de courant d'appel: Non

Nombre de phases: 3

Hauteur du rack: 4U

Dispositif différentiel résiduel: Oui

Type de prise: CEE; CEI C13

Protection contre les surtensions: Non

Compatible avec: Varistar; Varistar CP; Novastar

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour la configuration exacte des fonctionnalités optionnelles et les exemples de configuration, veuillez vous reporter à la nomenclature.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE