

Profilé horizontal, arrière, type R-ST, durci, standard, 42 F

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34566-542

Le profil horizontal, type durci ST, permet le montage isolé d'une carte fond de panier. L'isolation est réalisée par une bande isolante.

FONCTIONS

Profil horizontal «Durci» de type R-ST avec fixation à 3 trous pour une rigidité accrue

Profilé aluminium, finition anodisée, surface de contact conductrice, avec marquage en F

Marquage en F à partir de 28 F et supérieurs



Combinations of horizontal rails and side panels

“-” = can be combined, “+” = combination not recommended

	Light 1.1	Panel 1.2	Panel 1.3	Panel 1.4
Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	+	+
Horizontal rail	+	+	+	+

Light 1.1 Panel 1.2 Panel 1.3 Panel 1.4

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 42HP

Quantité par colis: 1

Finition: Anodisé

Longueur: 218.44mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO

Type de produit: Profil horizontal

Type: Durci, ST

Compatible avec: Bacs à cartes

Poids net: 0.04kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.



INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE