

Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64x, Offset 0.1", 160 mm, Green, SPQ 50

Phase-out

RÉFÉRENCE CATALOGUE

64560-071

Le guide-carte en plastique avec décalage (0,1") avec un détrompage pour les systèmes CompactPCI et VME64x forme une interface fiable entre la mécanique de bac à cartes et les sous-ensembles. Pions de détrompage en option pour éviter que les cartes ne soient insérées dans les mauvais emplacements. Les guide-cartes peuvent indifféremment être vissés sur des profilés horizontaux ou sur des plaques de 1,5 mm d'épaisseur pour des exigences de tenue aux chocs et aux vibrations plus élevées. Le guide-carte peut être équipé d'un clip ESD qui assure un contact conducteur entre le circuit imprimé, la poignée (IES, IEL) et le profilé horizontal. Compatible avec RatiopacPRO Air, PropacPRO, CompacPRO et EuropacPRO.

FONCTIONS


Guide-carte avec décalage (0,1"), largeur de rainure 2 mm et détrompage pour les alimentations CompactPCI

Clips ESD en option pour rainure de cartes et pion de centrage disponibles

Les pions de détrompage, en option, empêchent l'enfichage des cartes au mauvais emplacement.

Les guide-cartes peuvent être fixés sur des profilés horizontaux (extrusion d'aluminium) ou des plaques de 1,5 mm d'épaisseur

Température de stockage : de -40 °C à 130 °C



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Support de guidage

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac

Type: Détrompage, décalage

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Châssis

Largeur de rainure: 2

Matériau: Plastique

Couleur: Vert

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La livraison s'effectue par multiple du nombre de pièces indiqué. La tarification affichée est à l'unité.

Veuillez noter que certains articles sont livrés selon des tailles de lots définies (SPQ, par ex. 5 pièces, 10 pièces, 50 pièces, etc.). Dans le cas d'une quantité commandée différente (par ex. 2 pièces), la quantité pourra être automatiquement augmentée à la taille de lot supérieure = lot de livraison standard.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE