


EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Blindage CEM réalisable a posteriori



Profilé horizontal arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

FONCTIONS

Profil de type H « Heavy »

Résistance aux chocs et aux vibrations jusqu'à 5 g

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Charge admissible jusqu'à 15 kg

Version sans poignées

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Blindage électromagnétique:	Non
Finition:	Anodisé; Passivé
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-161	3U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile EMC
24563-162	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-163	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-164	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textile EMC
24563-461	6U	175mm	1	Carte fond de panier	160mm	Textile EMC

Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-462	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-463	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-464	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm, 340mm	Textile EMC

Table 2/2

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24563-161	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-162	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-163	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-164	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-461	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-462	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-463	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-464	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.