

EuropacPRO| Bac à cartes, pour carte fond de panier, Haute rigidité (Heavy), Avec blindage

Bac à cartes blindé CEM pour montage des cartes fond de panier, flancs type H haute rigidité (heavy)



FONCTIONS

Bac à cartes avec flancs type H (« Heavy»), L'équerre 19" est clinchée sur le flanc (soudée à froid)

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Aluminium

Profil de type H « Heavy »

Glissière horizontale arrière pour montage des cartes fond de panier avec bande isolante

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1

Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Blindage électromagnétique:	Oui
Finition:	Anodisé; Passivé
Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Hauteur du rack	Profondeur (D)	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint
24563-172	3U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-173	3U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-174	3U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-472	6U	235mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm	Textile EMC
24563-473	6U	295mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC
24563-474	6U	355mm	1	Carte fond de panier	160mm, 220mm, 280mm	Textile EMC

Table 2/2

Référence catalogue	Tolérance aux chocs et aux vibrations	Poignée incluse	Fixation	Conformité	Largeur du rack	Charge statique
24563-172	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-173	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-174	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-472	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-473	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg
24563-474	5g (force)	Non	Rack	CEI 60297-3-103	84HP	15kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.