

EuropacPRO| Bac à cartes 19" , Ferroviaire, Avec blindage, EN 50155, CompactPCI

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme EN50155, pour les applications Compact PCI.



FONCTIONS

Tenue aux chocs et vibrations selon la norme EN 50155, partie 12.2.11

Pour les sollicitations mécaniques importantes, l'équerre de racking 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc

La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Aluminium

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Charge statique:	15kg
Largeur du rack:	84HP
Profondeur:	235mm
Matériau:	Aluminium
Conformité:	CEI 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11; EN 50155 partie 12.2.11
Type de produit:	Bacs à cartes / Châssis
Blindage électromagnétique:	Oui



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Pour montage	Profondeur de la carte	Type de joint	Tolérance aux chocs et aux vibrations
21500-081	3U	1	Carte fond de panier	160mm	Textile EMC	5g (force)
21500-082	6U	1	Carte fond de panier	160mm	Textile EMC	5g (force)

Table 2/2

Référence catalogue	Poignée incluse	Fixation	Finition
21500-081	Oui	Rack	Anodisé, Passivé
21500-082	Oui	Rack	Anodisé, Passivé

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les rapports de test sont disponibles en ligne.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE