


# Joint CEM en acier inoxydable pour face avant, pour face profilée en U



Les joints CEM en acier inoxydable sont insérés dans un emplacement sur le côté droit des faces avant en forme de U.

Le joint sera clipsé sur le support droit de la face avant, l'équerre 19 ou le profil arrière du bac à cartes

## FONCTIONS

Le joint CEM en acier inoxydable pour faces avant en forme de U SCHROFF, offre d'excellentes performances en matière d'efficacité du blindage et une plage de températures très étendue allant de -200 à +160 °C.

Montage facile, joint à clipser sur le côté droit de la face avant, l'équerre 19" ou le profil arrière du bac à cartes

Plage de températures allant de -200 à +160 °C.


|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Compatible avec:</b>     | Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant                          |
| <b>Famille de produits:</b> | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette |
| <b>Type de produit:</b>     | Kit de blindage                                               |
| <b>Matériau:</b>            | Acier inoxydable                                              |

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Quantité par colis | Largeur du rack |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 21102-115           | 2U              | 10                 | 10HP            |
| 21102-105           | 3U              | 10                 |                 |
| 21102-106           | 3U              | 100                | 100HP           |
| 21102-113           | 4U              | 10                 | 10HP            |
| 21102-117           | 5U              | 10                 | 10HP            |
| 21102-108           | 6U              | 100                | 100HP           |
| 21102-107           | 6U              | 10                 | 10HP            |
| 21102-109           | 9U              | 10                 | 10HP            |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les joints CEM (acier inoxydable) sont nécessaires pour le blindage des faces avant.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**