

Glissières télescopiques en C pour armoires



Glissières télescopiques avec rail de guidage pour l'adaptation en baie avec une capacité de charge de 25 kg.

FONCTIONS

Pour montage de bacs à cartes de largeur 84 F au niveau du plan 19"

Charge admissible : 25 kg par paire

Le rail de guidage (1) correspond à la dimension de fixation dans la baie (il est vissé au montant 19" de la baie) ; le rail adaptateur (3) correspond à la profondeur et à la dimension de fixation sur le bac à cartes (inséré comme une glissière télescopique dans le Rail)

Matériau: Aluminium
Finition: Anodisé
Type: Profil en C
Type de produit: Glissière télescopique



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis
24562-446	250mm	2
24562-474	800mm	2
24562-460	500mm	2
24562-461	600mm	2
24562-473	1200mm	2
24562-464	600mm	2
24562-452	900mm	2
24562-466	800mm	2
24562-451	800mm	2
24562-467	900mm	2
24562-468	1000mm	2
24562-449	600mm	2

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis
24562-472	1100mm	2

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pas de dispositif de sécurité, pas d'arrêt en fin de course.

La profil de raidissement et les glissières C ont été testés conformément aux normes GAN de l'autorité russe pour l'énergie atomique.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE