

300 Attache poutre universel



FONCTIONS

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 23) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 19 and 23)

Matériau: Fonte



SPÉCIFICATIONS


Référence catalogue	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Certifications
3000037EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.5 mm	7 N·m	2200N	1100N	cUL, UL, FM Approved, Pipe Hanger Components
3000037PL	Brut	19.05 mm Max	28.58 mm	6.78 N·m	2200N	1100N	FM Approved, Pipe Hanger Components, UL, cUL
3000050EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	10.85 N·m	4200N	3400N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
3000050PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	10.85 N·m	4200N	3400N	UL, cUL, FM Approved, Pipe Hanger Components
3000062EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N	UL, cUL

Référence catalogue	Finition	Épaisseur de bride(FT)	A	Couple de serrage(TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)	Certifications
3000062PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N	UL, cUL
3000075EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N	UL, cUL
3000075PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N	UL, cUL
3000087EG	Électro-galvanisé	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N	UL, cUL
3000087PL	Brut	19.05 mm Max	28.57 mm	6.78 N·m	4200N	3400N	UL, cUL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

