

Attache de poutre universelle 310, bride épaisse



FONCTIONS

Attache universelle pour poutres épaisses

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 23) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 19 and 23)

Matériau: Fonte




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Finition	Épaisseur de bride (FT)	A	Couple de serrage (TQ)	Charge statique 1 (F1)	Charge statique 2 (F2)
3100037EG	Électro-galvanisé	31.8 mm Max	25.4 mm	6.78 N·m	2200N	1100N
3100037PL	Brut	31.8 mm Max	25.4 mm	6.78 N·m	2200N	1100N
3100050EG	Électro-galvanisé	31.8 mm Max	25.4 mm	14.9 N·m	4200N	3400N
3100050PL	Brut	31.8 mm Max	25.4 mm	14.9 N·m	4200N	3400N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

