

Support de tige douille à œil décalée en acier 38



FONCTIONS

Fixation pour structure servant à relier une tige filetée à une structure

Permet un ajustement vertical de la tige filetée



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du piquet (RS)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Hauteur (H)
0380037EG	Acier	Électro-galvanisé	3/8"	12.7 mm	6.35 mm	82.5 mm



Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	C	D	Charge statique
0380037EG	28.6 mm	30.16 mm	19.05 mm	1100N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La charge nominale dépend de la résistance de la structure en bois.

Pour une tige filetée de 3/8" et un tuyau allant jusqu'à 2", utilisez deux vis à bois torsadées du modèle n° 43. Pour une tige filetée de 3/8" et un tuyau allant jusqu'à 4", utilisez une vis tirefond modèle n° 42 1/2" x 3".



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

