

Collier clevis 410 pour charge légère



FONCTIONS

Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées

Aussi couramment utilisée pour la suspension des conduites isolées

Les bords évasés empêchent les surfaces tranchantes d'entrer en contact avec le tuyau (tailles de tuyau de 1/2 à 8 po)

La partie inférieure du Clevis pivote pour permettre au tuyau d'être alimenté dans les deux directions

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (Type 12) et de la MSS (Manufacturers Standardization Society) SP-58 (Type 1)

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé;Prégalvanisé



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	NB/DN	Diamètre extérieur (OD)	Taille du piquet (RS)	A	B	C
4100050EG	15	21 mm	M10	59 mm	29 mm	9 mm
4100075EG	20	27 mm	M10	64 mm	32 mm	9 mm
4100100EG	25	34 mm	M10	71 mm	35 mm	9 mm
4100125EG	32	43 mm	M10	80 mm	40 mm	9 mm
4100150EG	40	48 mm	M10	94 mm	53 mm	17 mm
4100200EG	50	60 mm	M10	110 mm	63 mm	22 mm
4100250EG	65	73 mm	M12	134 mm	78 mm	25 mm
4100300EG	80	89 mm	M12	154 mm	90 mm	29 mm
4100400EG	100	114 mm	M16	189 mm	111 mm	35 mm
4100500EG	125	140 mm	M16	231 mm	130 mm	41 mm
4100600EG	150	165 mm	M20	268 mm	153 mm	48 mm
4100800EG	200	219 mm	M20	340 mm	193 mm	62 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Charge statique	Certifications
4100050EG		UL, cUL
4100075EG		UL, cUL
4100100EG	1100N	ITB, cUL, UL
4100125EG	1100N	ITB, UL, cUL
4100150EG	1100N	ITB, UL, cUL
4100200EG	1100N	UL, ITB, cUL
4100250EG	1550N	UL, ITB, cUL
4100300EG	1550N	ITB, UL, cUL
4100400EG	2200N	UL, ITB, cUL
4100500EG	2670N	UL, cUL, ITB
4100600EG	3550N	cUL, ITB, UL
4100800EG	5300N	ITB, cUL, UL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

