

# Attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints

L'attache nVent CADDY EZ Riser 512 pour espaces restreints est un collier de serrage à fermeture rapide idéal pour les tuyaux verticaux dans les espaces limités. Cette solution innovante est conçue pour les situations dans lesquelles un collier de taille standard serait inadapté, par exemple lorsqu'un tuyau est proche du coin d'une pièce. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à la conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser pour espaces restreints avec un seul outil.

## FONCTIONS

Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées

Ses oreilles courtes permettent une utilisation dans les espaces confinés ou les coins

Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)

**Matériau:** Acier  
**Finition:** Électro-galvanisé



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille de trou (HS) | A         | B        | Charge statique |
|---------------------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------------|
| 5120100EG           | 25    | 34 mm                   | 11 mm               | 127 mm    | 25.4 mm  | 1100N           |
| 5120125EG           | 32    | 43 mm                   | 11 mm               | 142.88 mm | 25.4 mm  | 1100N           |
| 5120150EG           | 40    | 48 mm                   | 11 mm               | 155.57 mm | 25.4 mm  | 1100N           |
| 5120200EG           | 50    | 60 mm                   | 11 mm               | 168.28 mm | 30.16 mm | 1100N           |
| 5120250EG           | 65    | 76 mm                   | 11 mm               | 193.68 mm | 30.16 mm | 1735N           |

| Référence catalogue | NB/DN | Diamètre extérieur (OD) | Taille de trou (HS) | A         | B        | Charge statique |
|---------------------|-------|-------------------------|---------------------|-----------|----------|-----------------|
| 5120300EG           | 80    | 89 mm                   | 14.5 mm             | 219.07 mm | 30.16 mm | 2400N           |
| 5120400EG           | 100   | 114 mm                  | 14.5 mm             | 260.35 mm | 38.1 mm  | 3600N           |
| 5120600EG           | 150   | 165 mm                  | 14.5 mm             | 363.54 mm | 50.8 mm  | 6900N           |

## DIAGRAMMES

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500

