

# Support combiné pour boîtier/conduit B18



Le support combiné pour boîtier/conduit B18 nVent CADDY propose une solution efficace et sécurisée pour l'installation de conduits et de boîtiers électriques dans les applications en hauteur en rationalisant le processus avec une tige de dérivation à filetage simple. Le système est conçu pour offrir une efficacité accrue sur le terrain avec notre gamme d'attaches pour conduits nVent CADDY de pointe.

## FONCTIONS

La fonction de séparation à la ligne de pliure peut être facilement modifiée à la main tout en conservant la certification UL

Élimine le besoin de conduit à courbure de décalage

Conçu pour être polyvalent et réutilisable

Gains de temps et de main-d'œuvre grâce aux premiers moyens de support intégrés

Conforme aux normes NEC® et CEC

**Finition:** Prégalvanisé;nVent CADDY Armour  
**Matériau:** Acier;Spring Acier




## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Diamètre extérieur (OD) | Taille de trou (HS) | Type de trou | Vis incluse | Longueur de la vis (L) | Longueur (L) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|
| 16MB18A             |                         | 6.4 mm              | Brut         | Non         |                        | 457.2mm      | 53.34 mm    |
| 6MB18A              |                         | 6.4 mm              | Brut         | Non         |                        | 457.2mm      | 53.34 mm    |
| 812MB18A            | 18 - 30 mm              | 6.4 mm              | Brut         | Non         |                        | 457.2mm      | 53.34 mm    |
| 812MB18S            |                         |                     |              | Oui         | 14.3mm                 | 457.2mm      | 53.34 mm    |

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La norme NEC® 300.11 requiert l'utilisation d'un câble/d'une tige de dérivation dédiée. Pour les tronçons de conduit simples et multiples.



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

