


Bride en C pour profil de montage et tige



FONCTIONS

Pince de poutre à double usage pour tige filetée et profil de montage

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 23)

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé





SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Épaisseur de bride (FT)	B	Longueur de la vis (L)	Couple de serrage (TQ)	Charge statique	Certifications
200RS375	15.9 mm Max	38.1 mm	76.2mm	6.78 N·m	1100N	UL, cUL
200RS500	15.9 mm Max	38.1 mm	76.2mm	14.9 N·m	1600N	

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

La capacité de charge est donnée par attache avec un coefficient de sécurité de 3. L'installation proprement dite doit être évaluée pour déterminer la charge sur l'attache individuelle.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

