

Bobine de câble



FONCTIONS

Couper à la longueur désirée

Câble de retenue préétiré

Certifié chimiquement compatible avec les systèmes de tuyauterie en CPVC

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique

Matériau: Acier
Finition: Prégalvanisé;Peint



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille du renfort	Diamètre	Longueur de câble	Charge homologuée UL	Couleur
CSB12CBL	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Rouge
CSB18CBL	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Blanc
CSB36CBL	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Bleu

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le câble est thermolaqué.

Le programme FBC™ System Compatible indique que ce produit a été testé et fait l'objet d'un contrôle permanent pour assurer sa compatibilité chimique avec les systèmes de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan®, ainsi qu'avec les produits fabriqués avec la technologie TempRite®. « FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques commerciales de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

