

# Câble/conduit CS812 vers fixation à embout fileté



## FONCTIONS

S'adapte au conduit EMT et au câble MC/AC

Localisez facilement l'attache sur l'ossature de cloison, gardant ainsi l'alignement de votre conduit avec l'alvéole défonçable du boîtier et les supports de la série H

Pour ossatures en bois ou métalliques

Élimine le pliage du conduit par le déport

Conforme à l'Article 358.30(A) de la norme NEC®, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 36 po d'un boîtier électrique

Conforme à la règle 12-1404 de la norme CEC, qui prescrit le support de conduit dans un rayon de 1 m d'un boîtier électrique

Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC, qui prescrit le support des câbles blindés dans un rayon de 300 mm (12 po) d'un boîtier électrique

**Finition:** nVent CADDY Armour


**Matériau:** Ressort acier



## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Diamètre extérieur (OD) | Profondeur du boîtier |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| CS812D              | 18 - 30 mm              | 54mm                  |
| CS812               | 18 - 30 mm              | 38mm                  |
| CS16                | 30 - 35 mm              | 54mm                  |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

