

Support de tige douille à œil en acier 37, 1/2" Tige, 2 1/2"–6" Taille du tuyau, FM, 2 1/2"–8" Taille du tuyau, UL, 64–150 DN

RÉFÉRENCE CATALOGUE

0370050EG

FONCTIONS

Relie la tige filetée de suspension à une structure



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille du piquet (RS): 1/2"

Taille du tuyau, FM: 2 1/2" - 6"

Taille du tuyau, UL: 2 1/2" - 8"

NB/DN: 63.5 - 150

Taille de trou 1 (HS1): 17.5 mm

Hauteur (H): 69.9 mm

Largeur (W): 38.1 mm

Charge statique: 3380N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La charge nominale dépend de la résistance de la structure en bois.

Approuvée FM® pour une taille de tige filetée de 1/2" en cas de fixation au béton et à l'acier uniquement.

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

