

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral, Acier Ressort, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Rebord



RÉFÉRENCE CATALOGUE

16M58SM

FONCTIONS

Soutient le conduit/tuyau ou le câble depuis les brides de la poutre

L'attache encliquetable à fermeture complète pivote à 360°

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation



ATTRIBUTS DU PRODUIT


Matériau: Ressort acier

Finition: nVent CADDY Armour

Diamètre extérieur (OD): 23.4 - 35 mm

Épaisseur de bride (FT): 8 - 14 mm

Charge statique: 120N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

