

Attache pour panne en fer malléable 315, Uni

RÉFÉRENCE CATALOGUE

3150037PL

FONCTIONS

Se fixe sur l'aile inférieure des poutres métalliques ou des pannes

Soutient les brides de 45° jusqu'à 5,08 cm de long et les brides de 90° jusqu'à 3,8 cm de haut

Conforme aux spécifications fédérales WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 23) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Fonte

Finition: Brut

Épaisseur de bride (FT): 25.4 mm Max

A: 50.8 mm

B: 38.1 mm

Couple de serrage (TQ): 6.78 N·m


Taille du tuyau: 4" Max

Charge statique: 1779N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La vis de fixation doit être serrée et vissée sur le côté incliné de la poutre en I.

Installez en respectant le code applicable.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

