

Pince crampon pour poutre latérale 329

RÉFÉRENCE CATALOGUE

3290037EG



FONCTIONS

Soutient le tuyau à partir de structures en bois, en béton ou en acier

S'installe sur la surface de montage verticale

L'écrou captif pré-fileté facilite le réglage

Élimine le besoin de boulonnerie supplémentaire

Conforme à la norme VdS® CEA 4001 (Lignes directrices pour les systèmes de gicleurs), chapitre 15.2.3, et doit être installé conformément à la norme VdS CEA 4001

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 35), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 34)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Hauteur (H): 58.7 mm

Taille de trou 1 (HS1): 7 mm

Taille de trou 2 (HS2): 13 mm

Longueur (L): 27.9mm

Largeur (W): 28 mm

Charge statique: 1550N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Installez en respectant le code applicable.

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

