

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs, M6 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

4QTIAFAB3

FONCTIONS

Équerre à patte plus longue pour le dégagement d'outils

Conçu pour s'adapter à une variété de mandrins de goupilles

Amélioré pour une installation plus facile avec cloueur

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier;Acier

Finition: nVent CADDY Armour;Prégalvanisé

Taille du piquet (RS): 6

Taille de trou (HS): 4.8 mm


A: 33.6 mm

Charge statique: 300N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les limites de charge s'appliquent uniquement aux attaches nVent CADDY.

La goupille doit être évaluée séparément.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

