

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec équerre pour cloueurs à poudre, M6 Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

4QTIBSF

FONCTIONS

Supporte une tige filetée sans nécessiter de boulonnerie supplémentaire

Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche

Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite

S'installe facilement à l'aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz

Rapport d'évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur les bouts de la tige filetée

Conception incluant un système de déverrouillage de la tige filetée à actionner avec une pince



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Ressort acier;Acier

Finition: nVent CADDY Armour;Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 6

Hauteur (H): 63.6 mm

Largeur (W): 67.4 mm

A: 46.3 mm

B: 35.6 mm

Charge statique: 300N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Inclut le clou ref. DFD3374 de DEWALT®

La charge statique a été établie en prenant en compte d'une profondeur d'enfoncement de 25,4 mm dans un béton léger 20,68 MPa. Pour les variations relatives à l'enfoncement et aux matériaux, veuillez consulter le site anchors.dewalt.com.

Le clou pré-assemblé de DEWALT® est compatible avec les cloueurs DEWALT® P1000, P2201, P3500/PA3500, P35s, P60, P7201, T1000, Sniper; Hilti® DX2, DX35, DX350/DX351/DX36M, DX400, DX460/DX5, DXA40, DXA41, DXE37, DXE72; Ramset® 721, Cobra, D45, M70, SA270, Viper/Viper4 ou équivalent.

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

