

# Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les goujons sans anneau de boue, Boîtier multiple

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**A1BF0G40N**

## FONCTIONS

Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour des applications d'alimentation et de données côte à côte

Offre la possibilité d'ajouter un anneau de boue pour les épaisseurs non standard de cloison sèche

Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré

Des languettes prépliées sur la fixation de support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté

Les repères centraux permettent un positionnement facile

Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier

Compatible avec des anneaux de boue standard américains et canadiens



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille des débouchures, boîtier 1: (8) 12.7 mm, 19 mm;(3) 12.7 mm

Taille des débouchures, boîtier 2: (4) 25.4 mm;(4) 31.8 mm

Fil de terre inclus, boîtier 1: Oui

Volume, Boîtier 1: 537cm<sup>3</sup>

Fil de terre inclus, boîtier 2: Non

Volume, Boîtier 2: 688cm<sup>3</sup>

Espacement des goujons: 406.4 - 609.6 mm

Profondeur (D): 92.1mm

A: 136.5 mm

B: 104.8 mm



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.

Un espacement des ossatures de 24 po nécessite l'utilisation de trois vis de fixation.

A utiliser qu'avec les assemblages nVent CADDY All-in-One.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

### Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

