

Pièce CADDY ALL-IN-ONE avec anneau de boue amovible à insérer entre les embouts filetés, boîtier multiple, 1 Groupe, 1 Groupe

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A1BF1GD1N

FONCTIONS

Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour des applications d'alimentation et de données côte à côte

Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant

Des languettes prépliées sur la fixation de support aident à l'équerrage rapide de l'assemblage à l'embout fileté

Les repères centraux permettent un positionnement facile

Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille des débouchures, boîtier 1: (8) 12.7 mm, 19 mm;(3) 12.7 mm

Taille des débouchures, boîtier 2: (5) 12.7 mm, 19 mm;(1) 12.7 mm;(3) 25.4 mm

Boîtier, boîtier 1: 1

Fil de terre inclus, boîtier 1: Oui

Volume, Boîtier 1: 537cm³

Boîtier, boîtier 2: 1

Fil de terre inclus, boîtier 2: Non

Volume, Boîtier 2: 537cm³

Épaisseur de la cloison sèche: 15.9 mm

Espacement des goujons: 406.0 - 609.6 mm

Profondeur (D): 92.1mm

A: 136.53 mm

B: 104.78 mm




INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.

Un espacement des ossatures de 24 po nécessite l'utilisation de trois vis de fixation.

A utiliser qu'avec les assemblages nVent CADDY All-in-One.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

