

Assemblage nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté et anneau de boue amovible, 2 Groupe, w/Ground

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A1SF2G

FONCTIONS

Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant

Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré

Comprend plusieurs alvéoles de chaque côté du boîtier

Assemblages clavetés pour un alignement précis lorsqu'ils sont installés des deux côtés d'un embout fileté



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille des débouchures: (8) 12.7 mm, 19.1 mm

Boîtier: 2

Fil de terre inclus: Oui

Plaque arrière pré-assemblée: Oui

Volume du boîtier: 537cm³

Épaisseur de la cloison sèche: 15.9 mm




Profondeur (D): 92.1mm

A: 146.05 mm

B: 130.18 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

