

Crochet en JCat HP, attache poutre BC, orientable, diam 50 mm, rebord max 16 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CAT32HPBCB



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC Beam Clamp, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC26 Beam Clamp attachment. By eliminating the need for screws, rivets, or special tools, the Assembly significantly reduces installation time and improves productivity. Designed for immediate use, contractors gain a secure hold that boosts rigidity and stability—while reducing inventory complexity. Engineered to support high-performance data cables—including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic—the J-Hook features rounded edges that maintain proper bend radius and cable integrity. With superior fill capacity, this solution delivers reliable performance and cost-effective efficiency for modern cable management needs.

FONCTIONS

Easy beam flange installation

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Spring Acier

Finition: Prégalvanisé;nVent CADDY Armour

Diamètre: 50 mm

Zone: 2561mm²

Capacité de câble, Cat. 6A: 35

Capacité de câble, Cat. 6: 60

Capacité de câble, Cat. 5e: 90

Épaisseur de bride: 16 mm Max

Charge statique: 270N

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/ENDDT

