

Collier de câble courant faible nVent CADDY Cat CR50, 50 mm dia



RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATCR50

FONCTIONS

Conforme aux normes NEC®, CEC et TIA pour dispositif de manutention de câble

Permet des changements de direction horizontaux et verticaux

S'installe facilement

Fonctionne avec des câbles de catégorie 5e ou supérieure, de la fibre optique et du câble coaxial

Utilisable dans le secteur résidentiel

Adapté aux espaces de traitement d'air (chambre de distribution)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Polypropylène


Diamètre (Ø): 50 mm

Zone: 68mm²

Capacité de câble, Cat. 5e: 50

Capacité de câble, Cat. 6: 36

Charge statique: 45N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

