

Cat HP J-Hook Mod Clip with Hammer-On Flange Clip, 1/2"–3/4" Flange

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHPM912SM



The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook Clip with Hammer-On Flange Clip simplifies beam flange installation with an easy-to-use design. By eliminating the need for screws, rivets or special tools during assembly, installation time and cost is reduced. A simple clip onto nVent CADDY Cat HP components ensures a secure hold—ultimately enhancing rigidity and stability while minimizing inventory impact and providing flexibility on the job site.

FONCTIONS

Requires only a hammer to install

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY




ATTRIBUTS DU PRODUIT

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Épaisseur de bride (FT): 12.70 - 19.05 mm

Charge statique: 890kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

