


Cat HP J-Hook Mod Clip with Angle Bracket, 3/16" Hole

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHPMAN



Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook Bracket with Angle Bracket simplifies cable management with color-coded options for easy pathway identification and rapid attachment to various surfaces. The bracket allows for customizable cable routing configurations while ensuring compatibility with nVent CADDY Cat HP components of any size—making it a trusted choice in the field.

FONCTIONS

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY

Quickly and easily attaches to concrete, steel or composite metal decking

Integrated pin installs easily using powder-actuated or single-shot gas-actuated tools

ICC-ES ESR-2024 evaluation report available for drive pin from DEWALT® ready-to-go out of the box




ATTRIBUTS DU PRODUIT

Finition: nVent CADDY Armour

Matériau: Ressort acier

Taille de trou (HS): 5 mm

Charge statique: 712kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

