

Cat HP J-Hook Mod Clip with BC200 Beam Clamp, 1/8"–5/8" Flange



RÉFÉRENCE CATALOGUE

CATHPMBC200

The Improved nVent CADDY Cat HP Mod Clip J-Hook with BC200 Beam Clamp eliminates the need for screws, rivets, or special tools—significantly cutting down installation time and expense. Contractors gain a secure hold on J-Hooks, boosting stability and flexibility on-site while minimizing inventory impact.

FONCTIONS

Easy beam flange installation

Tool-free assembly

Works with nVent J-Hook Versa-Mount technology from nVent CADDY




ATTRIBUTS DU PRODUIT

Finition: Électro-galvanisé; nVent CADDY Armour

Matériau: Acier; Spring Acier

Épaisseur de bride (FT): 3.175 - 15.875 mm

Charge statique: 445kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

