

Collier pour rail isolé nVent CADDY Cushion

Clamp pour tuyau/tube, 60,3 mm OD, 2" Tuyau, 50 DN



RÉFÉRENCE CATALOGUE

CCC0237

FONCTIONS

Se fixe dans le côté ouvert du rail de montage

Le coussin en plastique est articulé pour s'écarter afin de faciliter l'installation

Réduit le bruit et absorbe les chocs en adhérant fermement au tuyau/tube

Le collet carré du boulon de carrosserie évite le serrage excessif

Le contre-écrou frein avec insert en nylon empêche le desserrage dû aux vibrations

Testé selon la spécification FM® (pour les tubes en cuivre de diamètre 3/8 à 4 po)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier;Polypropylène

Finition: Chromate de zinc

Diamètre extérieur (OD): 60.3 mm


Taille du tuyau: 2" Min

NB/DN: 50

Largeur (W): 39.7 mm

A: 74.9 mm

B: 97.4 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

