

Attache de poutre nVent CADDY Rod Lock, 3/8" Tige, 3–10 mm Rebord

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CRLB37EG

FONCTIONS

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

L'écrou de blocage peut être serré à la main afin de verrouiller la tige en position

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 23) et à la ANSI®/MSS-SP-58 (type 19 et 23) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Fonte

Finition: Électro-galvanisé

Taille du piquet (RS): 0.375

Épaisseur de bride (FT): 3 - 10 mm

Hauteur (H): 30 mm

Longueur (L): 52.3mm

Largeur (W): 25.3 mm

A: 24.9 mm


Charge statique 1 (F1): 1100N

Charge statique 2 (F2): 2200N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La charge statique 1 indique une épaisseur de bride de 3 mm à 5 mm. La charge statique 2 indique une épaisseur de bride de 6 mm à 10 mm.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

