

Douilles prérégées pour formes en contreplaqué nVent CADDY Rod Lock, 3/8" Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CRLW37EG

FONCTIONS

Élimine le perçage en hauteur dans la structure du bâtiment : les douilles prérégées nVent CADDY Rod Lock sont moulées en position

Les clous maintiennent la douille en place lors de la coulée et se détachent facilement d'un coup de marteau une fois que les formes de contreplaqué sont retirées

La conception facile de « montage par pression » permet aux installateurs de pousser simplement la tige filetée dans le trou de montage, le maintenant en position instantanément

Fonctionne avec des filetages légèrement endommagés et des bavures mineures sur la tige filetée

Les assemblages préfabriqués peuvent être soulevés et verrouillés facilement en position, ce qui aide à gagner du temps et à économiser de l'argent

La bride en plastique sert de localisateur d'insertion lorsque les formes ont été retirées

Adapté et testé pour béton fissuré selon ICC-ES AC408 dans le rapport d'évaluation ICC-ES ESR-3864

Adapté pour la fixation des renforts antisismiques comme indiqué dans le rapport d'évaluation ICC-ES ESR-3864

Plenum-rated for use in air-handling spaces based on testing according to ANSI/UL 2043



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé




Taille du piquet (RS): 0.375

Diamètre (Ø): 41.9 mm

Hauteur 1 (H1): 81mm

Hauteur 2 (H2): 61mm

Charge statique: 6300N



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

