

Kit d'attache URC, #36 câble préétiré, Bleu, 17 mm Trou, 3,05 m Brace Length

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CSB2W36URC58L10

FONCTIONS

Connecte un câble de renfort à la structure

Kit parasismique par câble double direction avec manchons ovales

S'enroule autour d'éléments d'acier structurel



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Taille du renfort: #36

Couleur: Bleu

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé;Peint

Taille de trou: 17 mm

Longueur du renfort: 3.05 m

Longueur de câble: 4.2m

Charge homologuée UL: 8491N

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le programme FBC™ System Compatible indique que ce produit a été testé et fait l'objet d'un contrôle permanent pour assurer sa compatibilité chimique avec les systèmes de tuyauterie FlowGuard Gold®, BlazeMaster® et Corzan®, ainsi qu'avec les produits fabriqués avec la technologie TempRite®. « FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® et TempRite® sont des marques commerciales de Lubrizol Advanced Materials, Inc. ou de ses sociétés affiliées.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

